

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF: M11X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M11X1
GTIN	4045197998118
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 10 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu D <sub>s</sub>	9 mm
kąt nacięcia	8 stopni
głębokość gwintu	22 mm
norma	DIN 376
długość całkowita L	110 mm
Ø otworu rdzenia	10 mm
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza	HSS E

&amp;nbsp;

liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	11 mm
skok gwintu	1 mm
Chwył kwadratowy □	7 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	11
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik