

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M2,5X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M2,5X0,35
GTIN	4045197997678
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s: 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 2,15 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	2,5 mm
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
długość całkowita L	50 mm
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,35 mm
norma	DIN 371
Ø otworu rdzenia	2,15 mm

