

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M15X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M15X1,5
GTIN	4045197998415
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 13,5 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	13,5 mm
Ø gwintu	15 mm
głębokość gwintu	30 mm
długość całkowita L	110 mm

liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D _s	12 mm
norma	DIN 376
Chwył kwadratowy □	9 mm
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	1,5 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	15
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik