



Akumulatorowa lampa warsztatowa LED, pobór mocy: 17 W



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081254 17
GTIN	5708997354391
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Solidne lampy warsztatowe LED z odporną na uderzenia obudową z aluminium i gumową krawędzią ochronną.

- **Miękkie, bezcieniowe, nieoślepiające źródło światła o niskiej generacji ciepła.**
- **Wysoka moc światła, niskie zużycie energii, długa żywotność.**
- **Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.**

Lampy warsztatowe NOVA ze zintegrowanym uchwytem. Wysokowydajna dioda COB z 5-stopniowym ściemniaczem. Obrotowe, **wodoszczelne IP67**.

stopień ochrony IP: IP 67

Strumień światła: 1500 lm

Klasa wydajności energetycznej : A

szerokość: 163 mm

głębokość: 63 mm

wysokość: 163 mm

Opis techniczny

szerokość	163 mm
stopień ochrony IP	IP 67

Klasa wydajności energetycznej	A
Strumień światła	1500 lm
wysokość	163 mm
głębokość	63 mm
Napięcie akumulatorów	11,1 V
Z ochroną przeciwwybuchową	nie

Akcesoria

Statyw trójnożny wysokość 1,35-3 m	081252 1,35-3
------------------------------------	---------------