



Bezpieczny zwijacz węża, w obudowie z tworzywa sztucznego sprężone powietrze, Ø 11 ×16 mm, Typ: 10S



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080077 10S
GTIN	7391390327383
Klasa artykułu	08A

Opis

Wykonanie:

Bezpieczny zwijacz węża z przewodnikiem węża i kontrolowaną siłą wciągania. Zamknięta **obudowa z tworzywa sztucznego** o wysokiej wytrzymałości, do zastosowania w środowisku zanieczyszczonym i zapyłonym. Zwarta konstrukcja i łatwy montaż na ścianie lub stropie, z **zakresem obrotu 180°**. Wąż poliuretanowy przystosowany do dużego natężenia przepływu, o dużej odporności na ścieranie i ze stalowymi złączkami pneumatycznymi.

wskazówka:

Sprzęgło zob. nr 080286.

Opis techniczny

maks. ciśnienie robocze	12 bar
Ø wewnętrzna węża	11 mm
długość węża	10 m
materiał węża	poliuretan
przyłącze wejścia	1/2 cal
przyłącze wyjścia	1/2 cal

kolor obudowy	niebieski
automatyczny mechanizm nawijania i odwijania SCS	tak
Ø zewnętrzna węża	16 mm
kolor węża	niebieski
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
wysokość obudowy	409 mm
szerokość obudowy	490 mm
głębokość obudowy	190 mm
przeznaczone do	sprężone powietrze
Atrybut nazwy produktu	Ø 11 × 16 mm
Rodzaj produktu	Zwijacze węży

Akcesoria

Złączki zabezpieczające gwint wewnętrzny gwint przyłączeniowy wewnętrzny 3/8 cal	080286 3/8
Złączki zabezpieczające gwint wewnętrzny gwint przyłączeniowy wewnętrzny 1/4 cal	080286 1/4
Złączki zabezpieczające gwint wewnętrzny gwint przyłączeniowy wewnętrzny 1/2 cal	080286 1/2