

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M9X0,5****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 130000 M9X0,5 |
| GTIN | 4045197997982 |
| Klasa artykułu | 10N |

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D_s: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 8,5 mm

Opis techniczny

| | |
|----------------------------|---------|
| Liczba ostrzy Z | 3 |
| norma | DIN 371 |
| skok gwintu | 0,5 mm |
| Materiał ostrza ; | HSS E |
| Ø chwytu D _s | 9 mm |
| Ø gwintu | 9 mm |

| | |
|-----------------------------------|--|
| liczba rowków wiórowych | 3 |
| Chwył kwadratowy □ | 7 mm |
| kąt nacięcia | 8 stopni |
| długość całkowita L | 90 mm |
| Ø otworu rdzenia | 8,5 mm |
| głębokość gwintu | 18 mm |
| Rodzaj gwintu | M/MF |
| wielkość gwintu | M9 x 0,5 |
| powłoka | bez powłoki |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Norma na gwinty | DIN 13 |
| Kształt nakroju | B |
| chwył | chwył walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym |
| kierunek skrawania | prawe |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | gwintownik |