

Garant**Nawiertaki NC z HSS-E 120° N, bez powłoki, Ø DC h6: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	112103 10
GTIN	4045197959430
Klasa artykułu	11A

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjne, symetryczne zaszlifowanie wierzchołka z wąskim ścinem ułatwia nawiercanie i zapewnia dużą dokładność nawierceń. Bardzo stabilne dzięki krótkim rowkom wiórowym.

≥ Ø 6 mm do zamówienia z **powierzchnią zabierakową wg DIN 1835-B**

Zastosowanie:

z kątem wierzchołkowym 120° do przyporu ostrzy głównych następujących wiertel krętych.

wskazówka:

Należy stosować prędkość obrotową przewidzianą dla rzeczywistej Ø otworu (a nie dla zewnętrznej Ø nawiertaka).

chwyt: DIN 1835 B z h6

Długość rowków wiórowych L_c : 25 mm

długość całkowita L: 89 mm

Ø chwytu D_s : 10 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,07 mm/obr,

Opis techniczny

Ø chwytu D_s	10 mm
długość całkowita L	89 mm
Ø nom. D_c	10 mm
Długość rowków wiórowych L_c	25 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,07 mm/obr,
tolerancje chwytu	h6
chwyt	DIN 1835 B z h6

powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	norma zakładowa
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h6
kąt wierzchołkowy	120 stopni
Liczba ostrzy Z	2
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez