

**Garant**
**Nawiertaki NC z HSS-E 120° N, bez powłoki, Ø DC h6: 3 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	112103 3
GTIN	4045197959386
Klasa artykułu	11A

**Opis**
**Wykonanie:**

Precyzyjne, symetryczne zaszlifowanie wierzchołka z wąskim ścinem ułatwia nawiercanie i zapewnia dużą dokładność nawierceń. Bardzo stabilne dzięki krótkim rowkom wiórowym.

≥ Ø 6 mm do zamówienia z **powierzchnią zabierakową wg DIN 1835-B**

**Zastosowanie:**

**z kątem wierzchołkowym 120°** do przyporu ostrzy głównych następujących wiertel krętych.

**wskazówka:**

Należy stosować prędkość obrotową przewidzianą dla rzeczywistej Ø otworu (a nie dla zewnętrznej Ø nawiertaka).

chwyt: DIN 1835 B z h6

Długość rowków wiórowych  $L_c$ : 12 mm

długość całkowita L: 46 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 3 mm

posuw  $f$  w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,03 mm/obr,

**Opis techniczny**

Ø nom. $D_c$	3 mm
chwyt	DIN 1835 B z h6
tolerancje chwytu	h6
długość całkowita L	46 mm
Długość rowków wiórowych $L_c$	12 mm
Ø chwytu $D_s$	3 mm
posuw $f$ w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/obr,

powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	norma zakładowa
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h6
kąt wierzchołkowy	120 stopni
Liczba ostrzy Z	2
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez