

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M18X2,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M18X2,5
GTIN	4045197998675
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 2,5 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 15,5 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	125 mm
skok gwintu	2,5 mm
Ø otworu rdzenia	15,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	18 mm
Chwyt kwadratowy □	11 mm
Ø chwytu D _s	14 mm

kąt nacięcia	8 stopni
norma	DIN 376
Materiał ostrza 	HSS E
liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	36 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M18 × 2,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik