

Garant**Pogłębiacze stożkowe VHM 100°, bez powłoki, Ø zewnętrzna: 10,4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150023 10,4
GTIN	4045197959560
Klasa artykułu	11M

Opis**Wykonanie:**

Łatwy przebieg pogłębiania i usuwania zadziorów, bez karbów.

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 2,5 mm

długość całkowita L: 49 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

posuw f w stali < 500 N/mm²: 0,12 mm/obr,

Opis techniczny

min. Ø pogłębiacza, do otworów od	2,5 mm
Ø zewnętrzna	10,4 mm
długość całkowita L	49 mm
posuw f w stali < 500 N/mm ²	0,12 mm/obr,
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	6 mm
powłoka	bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	100 stopni
Materiał ostrza	HSS

norma	norma zakładowa
chwyt	Kołek walcowy h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy