

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:  
M17X1,75****Dane zamówienia**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 130000 M17X1,75 |
| GTIN             | 4045197998576   |
| Klasa artykułu   | 10N             |

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,75 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 15,25 mm

**Opis techniczny**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| głębokość gwintu        | 34 mm    |
| kąt nacięcia            | 8 stopni |
| Ø gwintu                | 17 mm    |
| Ø otworu rdzenia        | 15,25 mm |
| Ø chwytu D <sub>s</sub> | 14 mm    |
| Chwyt kwadratowy □      | 11 mm    |
| długość całkowita L     | 125 mm   |

