

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:  
M6X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M6X0,35
GTIN	4045197997845
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 5,65 mm

**Opis techniczny**

norma	DIN 371
skok gwintu	0,35 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
Liczba ostrzy Z	3
głębokość gwintu	12 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	5,65 mm

