

Garant**Frezy zgrubne VHM GARANT Master Steel SlotMachine HPC / TPC, TiAlN, Ø d11 DC: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	205554 8
GTIN	4045197959942
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Nowy profil podziału wióra zoptymalizowany do dużych wartości przesuwu. Ulepszona ochrona skrawanych krawędzi dzięki lekkiemu zaokrągleniu krawędzi. Niesamowita wytrzymałość na zginanie dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobny ziarnie.

Zalety:

Geometria narzędzia pozwala na uzyskanie szczególnie ciasno zwiniętych wiórów, odprowadzanych przez płaskie niecki rowków wiórowych. Tym samym uzyskuje się dużą sztywność rdzenia. Możliwe jest uzyskanie kąta zagłębienia do 10° dzięki znacznemu zmniejszeniu średnicy po stronie czołowej.

Zastosowanie:

Do obróbki zgrubnej.

Łatwa obróbka TPC.

Tolerancja Ø nominalnej: d11

Liczba zębów Z: 5

Kąt linii śrubowej: 42 stopni

kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

chwyt: DIN 6535 HB z tolerancją h6

Liczba zębów Z: 5

długość ostrzy L_c: 24 mm

wysięg L₁ z szyjką: 30 mm

Ø szyjki D₁: 7,4 mm

długość całkowita L: 68 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

Opis techniczny

Liczba zębów Z	5
posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
\varnothing ostrzy D_c	8 mm
Kąt linii śrubowej	42 stopni
współczynnik korekcyjny f_z	2,3
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy obcinaniu	21 mm
długość ostrzy L_c	24 mm
\varnothing chwytu D_s	8 mm
chwyt	DIN 6535 HB z tolerancją h6
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Tolerancja \varnothing nominalnej	d11
wysięg L_1 z szyjką	30 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	8 mm
\varnothing szyjki D_1	7,4 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,4 mm
długość całkowita L	68 mm
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
maksymalny kąt łuku skrawania	32,86 stopni
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
Seria	GARANT Master Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	norma zakładowa
profil freza	NR
Podziałka ostrzy	nierówne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$

szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,4×D przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe