

Garant**Frezy zgrubne VHM GARANT Master Steel SlotMachine HPC / TPC, TiAlN, Ø d11 DC: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	205554 6
GTIN	4045197959935
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Nowy profil podziału wióra zoptymalizowany do dużych wartości przesuwu. Ulepszona ochrona skrawanych krawędzi dzięki lekkiemu zaokrągleniu krawędzi. Niesamowita wytrzymałość na zginanie dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobny ziarnie.

Zalety:

Geometria narzędzia pozwala na uzyskanie szczególnie ciasno zwiniętych wiórów, odprowadzanych przez płaskie niecki rowków wiórowych. Tym samym uzyskuje się dużą sztywność rdzenia. Możliwe jest uzyskanie kąta zagłębienia do 10° dzięki znacznemu zmniejszeniu średnicy po stronie czołowej.

Zastosowanie:

Do obróbki zgrubnej.

Łatwa obróbka TPC.

Tolerancja Ø nominalnej: d11

Liczba zębów Z: 5

Kąt linii śrubowej: 42 stopni

kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

chwyt: DIN 6535 HB z tolerancją h6

Liczba zębów Z: 5

długość ostrzy L_c: 18 mm

wysięg L₁ z szyjką: 25 mm

Ø szyjki D₁: 5,6 mm

długość całkowita L: 62 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Opis techniczny

Ø ostrzy D_c	6 mm
Kąt linii śrubowej	42 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy obcinaniu	13 mm
długość ostrzy L_c	18 mm
Ø chwytu D_s	6 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,3 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,3
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm ²	0,03 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 900 N/mm ²	0,04 mm
długość całkowita L	62 mm
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm
Liczba zębów Z	5
Tolerancja Ø nominalnej	d11
chwyt	DIN 6535 HB z tolerancją h6
Ø szyjki D_1	5,6 mm
wysięg L_1 z szyjką	25 mm
maksymalny kąt łuku skrawania	32,86 stopni
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
Seria	GARANT Master Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	norma zakładowa
profil freza	NR
Podziałka ostrzy	nierówne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D

szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,4×D przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe