

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:  
M10X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M10X0,35
GTIN	4045197998026
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 10 mm

Chwyt kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 9,65 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita L	100 mm
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,35 mm
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E
Ø otworu rdzenia	9,65 mm
kąt nacięcia	8 stopni

norma	DIN 371
głębokość gwintu	20 mm
Chwył kwadratowy □	8 mm
Ø gwintu	10 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	10 mm
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M10 × 0,35
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik