



Lampy warsztatowe/maszynowe, Typ: 5W Typ



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081321 5W
GTIN	2050001945921
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Lampy warsztatowe diodowe (LED), aluminium czarne wraz z przełącznikiem kołyskowym. Podgumowane taśmą, wraz z gniazdem magnetycznym. Lampa warsztatowa LED 5 Watt ze skupionym kątem oświetlenia 15-75°.

Norma:

- **kąt oświetlenia 15-75°.**

Funkcja:

IP63: Ochrona przed mgłą wodną pod kątem do 60° względem normalnego położenia roboczego i ochrona przed wnikaniem pyłu (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

wskazówka:

Oprócz cokołu magnetycznego dostępne są również na zamówienie: zacisk śrubowy, uchwyt ścienny, podpora stołu oraz stopa.

stopień ochrony IP: IP 63

wydajność świetlna: 5 W

Strumień światła: 300 lm

wys. całkowita: 480 mm

Ø podstawy magnetycznej: 50 mm

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Ø podstawy magnetycznej	50 mm
stopień ochrony IP	IP 63
Strumień światła	300 lm
Wymienne źródło światła	nie
wydajność świetlna	5 W
napięcie znamionowe	250 V
wys. całkowita	480 mm
Rodzaj produktu	Wodoszczelna lampa stanowiska pracy