

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:  
M16X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M16X1,5
GTIN	4045197998484
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 14,5 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	16 mm
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E
kąt nacięcia	8 stopni
norma	DIN 376
skok gwintu	1,5 mm

liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	32 mm
długość całkowita L	110 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	12 mm
Chwył kwadratowy □	9 mm
Ø otworu rdzenia	14,5 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M16×1,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik