

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M5X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M5X0,35
GTIN	4045197997807
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,65 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	10 mm
Ø gwintu	5 mm
norma	DIN 371
Materiał ostrza :	HSS E
skok gwintu	0,35 mm
kąt nacięcia	8 stopni

Ø otworu rdzenia	4,65 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
Liczba ostrzy Z	3
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
liczba rowków wiórowych	3
długość całkowita L	70 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M5 × 0,35
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik