

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M38X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M38X0,35
GTIN	4045197625007
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 37,65 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	76 mm
Ø gwintu	38 mm
długość całkowita L	200 mm
Ø chwytu D _s	32 mm
Liczba ostrzy Z	4
Chwyt kwadratowy □	24 mm
Ø otworu rdzenia	37,65 mm

