

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M40X1,75****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 130000 M40X1,75 |
| GTIN | 4045197625205 |
| Klasa artykułu | 10N |

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,75 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 38,25 mm

Opis techniczny

| | |
|----------------------------|----------|
| długość całkowita L | 200 mm |
| Ø otworu rdzenia | 38,25 mm |
| norma | DIN 376 |
| Materiał ostrza : | HSS E |
| liczba rowków wiórowych | 4 |
| Ø chwytu D _s | 32 mm |

| | |
|-----------------------------------|--|
| kąt nacięcia | 8 stopni |
| skok gwintu | 1,75 mm |
| głębokość gwintu | 80 mm |
| Chwył kwadratowy □ | 24 mm |
| Liczba ostrzy Z | 4 |
| Ø gwintu | 40 mm |
| Rodzaj gwintu | M/MF |
| wielkość gwintu | M40 × 1,75 |
| powłoka | bez powłoki |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Norma na gwinty | DIN 13 |
| Kształł nakroju | B |
| chwył | chwył walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym |
| kierunek skrawania | prawe |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
| pierścien barwny | bez |
| Rodzaj produktu | gwintownik |