

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF: M39X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M39X1
GTIN	4045197625113
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 38 mm

**Opis techniczny**

Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E
głębokość gwintu	78 mm
norma	DIN 376
Chwyt kwadratowy □	24 mm
skok gwintu	1 mm
Ø gwintu	39 mm
Ø otworu rdzenia	38 mm

liczba rowków wiórowych	4
Ø chwytu $D_s$	32 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L	200 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M39 × 1
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik