

Garant**Nawiertaki do nakiełków VHM, kształt A, TiAlN, Ø DC k13: 1,25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	121001 1,25
GTIN	4045197594587
Klasa artykułu	11E

Opis**Wykonanie:**

szlifowane z pełnego, okrągłego pręta z VHM. Skrętne rowki wiórowe.

Do materiałów o twardości do **62 HRC**.

Ø nom. D_c: 1,25 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 8 – 10 mm

Ø chwytu D_s: 3,15 mm

długość całkowita L: 31,5 mm

posuw f w stali < 1100 N/mm²: 0,02 mm/obr,

Opis techniczny

do Ø obrabianego przedmiotu	8 – 10 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm ²	0,02 mm/obr,
Ø nom. D _c	1,25 mm
Liczba ostrzy Z	2
tolerancje chwytu	h6
Ø chwytu D _s	3,15 mm
długość całkowita L	31,5 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 333

typ	A
Tolerancja \varnothing nominalnej	k13
kąt pogłębienia	60 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Kołek walcowy h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków