

HOLEX**Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, Ø DC h7:
12,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	123109 12,5
GTIN	4045197962799
Klasa artykułu	12F

Opis**Wykonanie:****HOLEX Pro Steel:**

proste ostrza główne i **specjalny kształt rowków** zapewniają dobre odprowadzanie wiórów. Solidna geometria ostrza zapewnia niezawodne wiercenie o wysokiej wydajności. Liczne możliwości zastosowań w materiałach stalowych przez połączenie wytrzymałego węgla spiekane o bardzo drobnym ziarnie z bardzo odporną na ścieranie powłoką.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia $1,5 \times \text{Ø}$ nominalna.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Strategia skrawania: HPC

norma: norma zakładowa

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja Ø nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 114,3 mm

długość całkowita L: 178 mm

Ø chwytu D_s : 14 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,23 mm/obr,

Opis techniczny

Długość rowków wiórowych L_c	133 mm
Liczba ostrzy Z	2

Tolerancja \varnothing nominalnej	h7
długość całkowita L	178 mm
\varnothing chwytu D_s	14 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,23 mm/obr,
\varnothing nom. D_c	12,5 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	114,3 mm
norma	norma zakładowa
Seria	HOLEX Pro Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
głębokość wiercenia do	8×D
kąt wierzchołkowy	135 stopni
chwyt	DIN 6535 HE z h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 barach
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte