

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: NO.0-80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 NO.0-80
GTIN	4062406000080
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 80

Ø gwintu: 1,524 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D_s: 2,5 mm

Chwył kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,25 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	1,524 mm
Ø chwytu D _s	2,5 mm
liczba zwojów na cal	80
Liczba ostrzy Z	2
długość całkowita L	40 mm
norma	DIN 371

kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	1,25 mm
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
Materiał ostrza 	HSS E
skok gwintu	0,318 mm
liczba rowków wiórowych	2
głębokość gwintu	3,048 mm
Rodzaj gwintu	UNF-LH
wielkość gwintu	0-80 UNF LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik