

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: NO.0-80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 NO.0-80
GTIN	4062406000073
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych  
Minimalne zamówienie: 25 szt.  
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu  
Rodzaj gwintu: UNF  
Materiał ostrza  
&nbsp;: HSS E  
norma: DIN 371  
liczba zwojów na cal: 80  
Ø gwintu: 1,524 mm  
długość całkowita L: 40 mm  
Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,5 mm  
Chwył kwadratowy □: 2,1 mm  
Ø otworu rdzenia: 1,25 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	1,25 mm
skok gwintu	0,318 mm
Ø gwintu	1,524 mm
liczba rowków wiórowych	2
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
głębokość gwintu	3,048 mm
norma	DIN 371

kąt nacięcia	15 stopni
liczba zwojów na cal	80
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
długość całkowita L	40 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,5 mm
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	0-80 UNF
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik