


Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 18,5 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	123104 18,5
GTIN	4045197962126
Klasa artykułu	12F

Opis
Wykonanie:
HOLEX Pro Steel:

proste ostrza główne i specjalny kształt rowków zapewniają dobre odprowadzanie wiórów. Solidna geometria ostrza zapewnia niezawodne wiercenie o wysokiej wydajności. Liczne możliwości zastosowań w materiałach stalowych przez połączenie wytrzymałego węgla spiekane o bardzo drobnym ziarnie z bardzo odporną na ścieranie powłoką.

Zalecenie:
Maksymalna głębokość wiercenia:

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia $1,5 \times \varnothing$ nominalna.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Strategia skrawania: HPC

norma: norma zakładowa

Tolerancja \varnothing nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja \varnothing nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 162,3 mm

długość całkowita L: 243 mm

\varnothing chwytu D_s : 20 mm

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,25 mm/obr,

Opis techniczny

norma	norma zakładowa
\varnothing nom. D_c	18,5 mm
\varnothing chwytu D_s	20 mm

Liczba ostrzy Z	2
Tolerancja \varnothing nominalnej	h7
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	162,3 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,25 mm/obr,
Długość rowków wiórowych L_c	190 mm
długość całkowita L	243 mm
Seria	HOLEX Pro Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
głębokość wiercenia do	8×D
kąt wierzchołkowy	135 stopni
chwyt	DIN 6535 HB z tolerancją h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 barach
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte