



Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, Ø DC h7: 11,2 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	123109 11,2
GTIN	4045197962744
Klasa artykułu	12F

Opis

Wykonanie:

HOLEX Pro Steel:

proste ostrza główne i **specjalny kształt rowków** zapewniają dobre odprowadzanie wiórów. Solidna geometria ostrza zapewnia niezawodne wiercenie o wysokiej wydajności. Liczne możliwości zastosowań w materiałach stalowych przez połączenie wytrzymałego węgla spiekane o bardzo drobnym ziarnie z bardzo odporną na ścieranie powłoką.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia $1,5 \times \text{Ø}$ nominalna.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Strategia skrawania: HPC

norma: norma zakładowa

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja Ø nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 97,2 mm

długość całkowita L: 162 mm

Ø chwytu D_s : 12 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,2 mm/obr,

Opis techniczny

Tolerancja Ø nominalnej	h7
Ø chwytu D_s	12 mm

Długość rowków wiórowych L _c	114 mm
długość całkowita L	162 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,2 mm/obr,
norma	norma zakładowa
Ø nom. D _c	11,2 mm
Liczba ostrzy Z	2
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	97,2 mm
Seria	HOLEX Pro Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
głębokość wiercenia do	8×D
kąt wierzchołkowy	135 stopni
chwyt	DIN 6535 HE z h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 barach
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte