

HOLEX®**Zwornica dźwigniowa z litej stali, rozstaw: 160 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 860650 160 |
| GTIN | 4045197494412 |
| Klasa artykułu | 82C |

Opis**Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ciągnionej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Dźwignia mocująca z samoczynnie blokującym się segmentem zębatym. Otwieranie za pomocą przycisku spustowego. Ruchoma płytk dociskowa, dźwignia mocująca pokryta lakierem proszkowym.

Zastosowanie:

Do szybkiego i łatwego zwierania dużym naciskiem.

przekrój prowadnicy: 16×7,5 mm

wysięg: 80 mm

masa: 0,68 kg

Opis techniczny

| | |
|---------------------|-----------|
| wysięg | 80 mm |
| przekrój prowadnicy | 16×7,5 mm |
| Rozstaw | 160 mm |
| masa | 0,68 kg |

