

Garant

Nóż do dłutowania dla sześciokątnych płytek skrawających Ø D1 25 mm, od sześciokąta: 37 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290342 37
GTIN	4045197965646
Klasa artykułu	21U

Opis**wskazówka:**

<div>

- w centrach obróbkowych należy stosować do kontroli orientacji wrzeciona przyrząd ustawczy nr 290397 oraz czujnik zegarowy
- w tokarkach bez osi Y należy używać do dokładnego ustawienia współrzędnej Y tulejkę mimośrodową nr 290391-290393.

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L₁: 90 mm

odpowiednie do kluczy sześciokątnych: 37 - 45 mm

Długość użyteczna L₁: 126 mmØ uchwytu płytki D₂: 35 mmPrzesunięcie osi L₃: 19,5 mmMinimalna Ø otworu wstępnego D_{min}: 37,2 mm

śruba: 290399 3

Opis techniczny

śruba	290399 3
Długość użyteczna L ₁	126 mm
Minimalna Ø otworu wstępnego D _{min}	37,2 mm
Przesunięcie osi L ₃	19,5 mm
odpowiednie do kluczy sześciokątnych	37 - 45 mm

Ø chwytu	25 mm
Ø uchwytu płytki D ₂	35 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita L ₁	90 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego