

Garant

Nóż do dłutowania dla sześciokątnych płytek skrawających Ø D1 20 mm, od sześciokąta: 17 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290340 17
GTIN	4045197965578
Klasa artykułu	21U

Opis**wskazówka:**

<div>

- w centrach obróbkowych należy stosować do kontroli orientacji wrzeciona przyrząd ustawczy nr 290397 oraz czujnik zegarowy
- w tokarkach bez osi Y należy używać do dokładnego ustawienia współrzędnej Y tulejkę mimośrodową nr 290391-290393.

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L₁: 50 mm

odpowiednie do kluczy sześciokątnych: 17 - 28 mm

Długość użyteczna L₁: 56 mmØ uchwyty płytki D₂: 15 mmPrzesunięcie osi L₃: 8,5 mmMinimalna Ø otworu wstępnego D_{min}: 17 mm

śruba: 290399 2

Opis techniczny

śruba	290399 2
Długość użyteczna L ₁	56 mm
Przesunięcie osi L ₃	8,5 mm
Minimalna Ø otworu wstępnego D _{min}	17 mm
odpowiednie do kluczy sześciokątnych	17 - 28 mm

Ø chwytu	20 mm
Ø uchwytu płytki D ₂	15 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita L ₁	50 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego