

**Zwornica dźwigniowa z litej stali, rozstaw: 160 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860600 160
GTIN	4008158034331
Klasa artykułu	83K

**Opis****Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ciągnionej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Dźwignia mocująca z samoczynnie blokującym się segmentem zębatym. Otwieranie za pomocą przycisku spustowego. Ruchoma płytk dociskowa, dźwignia mocująca pokryta lakierem proszkowym.

**Zastosowanie:**

<B>Do szybkiego</B> i łatwego <B>zwierania dużym naciskiem</B>.

przekrój prowadnicy: 17,5×6,8 mm

wysięg: 80 mm

masa: 0,65 kg

**Opis techniczny**

przekrój prowadnicy	17,5×6,8 mm
wysięg	80 mm
Rozstaw	160 mm
masa	0,65 kg

