

HOLEX®**Masywne ściski całostalowe, z ruchomą nakładką dociskową, rozstaw: 500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	861120 500
GTIN	4045197657404
Klasa artykułu	82C

Opis**Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ulepszonej cieplnie i galwanicznie ocynkowanej, gołej stali (specjalny profil ciągniony). Pałąk przesuwany stalowy, odkuwany matrycowo, ulepszany cieplnie i cynkowany galwanicznie. Wrzeciono stalowe odporne na zużycie, o małych oporach ruchu, z gwintem trapezowym. Duża trwałość dzięki specjalnej, żaroodpornej nakładce dociskowej z wkładką ze spieków metalicznych, uchylną w zakresie do 35°. Wrzeciono ulepszone cieplnie i czernione, z przesuwaną przetyczką.

Zastosowanie:

Do dużych i bardzo dużych obciążeń przy mocowaniu elementów konstrukcji stalowych, przy produkcji samochodów ciężarowych, maszyn, do zastosowania w ślusarniach itp. Specjalna ruchoma nakładka dociskowa umożliwia mocowanie przedmiotów ukośnych do 35°. **Maks. siła mocowania do ok. 12000 N.**

przekrój prowadnicy: 30×15 mm

wysięg: 140 mm

masa: 3,7 kg

Opis techniczny

masa	3,7 kg
przekrój przewodnicy	30×15 mm
Rozstaw	500 mm
wysięg	140 mm

Akcesoria

Płyta dociskowa typ GSV	861121 GSV
Płyta dociskowa typ GSP	861121 GSP