

Garant
Pilniki obrotowe Z FINE – bardzo drobne, HM, Typ: M1020

Dane zamówienia

Numer katalogowy	540440 M1020
GTIN	4045197966797
Klasa artykułu	51D

Opis
Wykonanie:

Ø chwytu 6 mm.

Frezy trzpieniowe **GARANT** produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu. W innym przypadku frezy wykonane całkowicie z HM. **Kształt stożka ostrego** (SKM)

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: stożkowy ostry

Ø główki: 10 mm

długość główki L₁: 20 mm

długość całkowita: 60 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

Ø główki	10 mm
opis kształtu	stożkowy ostry
oznaczenie uzębienia	Z FINE
długość główki L ₁	20 mm
Ø chwytu	6 mm

długość całkowita	60 mm
Kształt	M1020
Stopień wielkości uzębienia	bardzo drobny
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe