

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M16X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130001 M16X1
GTIN	4062406001247
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 15 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	3
Chwyt kwadratowy □	9 mm
długość całkowita L	110 mm
Ø chwytu $D_s$	12 mm
głębokość gwintu	32 mm
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	8 stopni

