

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M6X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130001 M6X0,35
GTIN	4062406000622
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

norma	DIN 371
Klasa tolerancji	ISO 1 4H
Klasa tolerancji	ISO 1X 4HX
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
Klasa tolerancji	6H +0,05
Klasa tolerancji	ISO 3 6G
Klasa tolerancji	ISO 3X 6GX
Klasa tolerancji	7H
Klasa tolerancji	7HX
Klasa tolerancji	7G
Klasa tolerancji	7GX
Klasa tolerancji	6H +0,10

Klasa tolerancji	6H +0,20
Ø otworu rdzenia	5,65 mm
skok gwintu	0,35 mm
długość całkowita L	80 mm
Liczba ostrzy Z	3
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	18 mm
Ø gwintu	6 mm
Materiał ostrza	HSS E
Ø chwytu D _s	6 mm
Rodzaj gwintu	MF-LH
wielkość gwintu	M6 × 0,35
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik