



## Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych (Zwrócić uwagę na minimalną wielkość zamówienia!), TiN, M×skok gw.: M14X1,5



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	130005 M14X1,5
GTIN	4062406004682
Klasa artykułu	10N

### Opis

#### wskazówka:

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Norma na gwinty: DIN 13

Kształt nakroju: B

chłodzenie wewnętrzne: false

Zastosowanie przy rodzaju otworów: do 3xD przy otworze przelotowym

kierunek skrawania: prawe

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita  $L_{\text{całk.}}$ : 110 mm

Ø chwytu: 11 mm

chwyt kwadratowy: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 12,5 mm

### Opis techniczny

Ø chwytu	11 mm
norma	DIN 376
Liczba ostrzy Z	3

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	110 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
chwyt kwadratowy	9 mm
Ø otworu rdzenia	12,5 mm
Ø gwintu	14 mm
skok gwintu	1,5 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
Wielkość gwintu M/MF	14
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chłodzenie wewnętrzne	false
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez