

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M14X1,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M14X1,75
GTIN	4062406004699
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,75 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 11 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 12,25 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	12,25 mm
głębokość gwintu	28 mm
kąt nacięcia	8 stopni
długość całkowita L	110 mm
Chwyt kwadratowy □	9 mm
Materiał ostrza ;	HSS E
skok gwintu	1,75 mm

Ø chwytu D _s	11 mm
Liczba ostrzy Z	3
norma	DIN 376
Ø gwintu	14 mm
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M14 × 1,75
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik