

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M20X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M20X0,5
GTIN	4062406005122
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 16 mm

Chwył kwadratowy □: 12 mm

Ø otworu rdzenia: 19,5 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D _s	16 mm
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	140 mm
Ø otworu rdzenia	19,5 mm
norma	DIN 376
Ø gwintu	20 mm
kąt nacięcia	8 stopni

Materiał ostrza 	HSS E
skok gwintu	0,5 mm
głębokość gwintu	40 mm
Chwył kwadratowy □	12 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M20 × 0,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik