

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M12X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M12X0,75
GTIN	4062406004514
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 11,25 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	110 mm
Ø chwytu D _s	9 mm
Chwyt kwadratowy □	7 mm
głębokość gwintu	24 mm
skok gwintu	0,75 mm
Ø gwintu	12 mm
kąt nacięcia	8 stopni

liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 376
Materiał ostrza 	HSS E
Ø otworu rdzenia	11,25 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M12 × 0,75
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik