

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M2,5X0,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M2,5X0,25
GTIN	4062406004019
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 25 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 376
skok gwintu: 0,25 mm
długość całkowita L: 50 mm
Ø chwytu D_s: 2,8 mm
Chwył kwadratowy □: 2,1 mm
Ø otworu rdzenia: 2,25 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	5 mm
norma	DIN 376
długość całkowita L	50 mm
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
Ø otworu rdzenia	2,25 mm
skok gwintu	0,25 mm
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	2,5 mm
Ø chwytu D _s	2,8 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M2,5 × 0,25
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik