

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M17X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M17X0,35
GTIN	4062406004866
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 16,65 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	17 mm
długość całkowita L	125 mm
skok gwintu	0,35 mm
Ø chwytu D _s	14 mm
Liczba ostrzy Z	3
norma	DIN 376
Chwyt kwadratowy □	11 mm

głębokość gwintu	34 mm
Ø otworu rdzenia	16,65 mm
Materiał ostrza 	HSS E
kąt nacięcia	8 stopni
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M17 × 0,35
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik