

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M3,5X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M3,5X0,35
GTIN	4062406004064
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 4 mm

Chwyt kwadratowy □: 3 mm

Ø otworu rdzenia: 3,15 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,35 mm
Materiał ostrza ;	HSS E
Ø otworu rdzenia	3,15 mm
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	4 mm
Ø gwintu	3,5 mm

Chwył kwadratowy □	3 mm
długość całkowita L	56 mm
głębokość gwintu	7 mm
kąt nacięcia	8 stopni
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M3,5 × 0,35
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik