

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M30X3,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M30X3,5
GTIN	4062406005986
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 376
skok gwintu: 3,5 mm
długość całkowita L: 180 mm
Ø chwytu D_s: 22 mm
Chwyt kwadratowy □: 18 mm
Ø otworu rdzenia: 26,5 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	26,5 mm
liczba rowków wiórowych	4
długość całkowita L	180 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø chwytu D _s	22 mm
Ø gwintu	30 mm
Chwyt kwadratowy □	18 mm
norma	DIN 376

skok gwintu	3,5 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
głębokość gwintu	60 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M30 × 3,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik