

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M40X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M40X1
GTIN	4062406006709
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Chwył kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 39 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	8 stopni
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E
skok gwintu	1 mm
norma	DIN 376
głębokość gwintu	80 mm
długość całkowita L	200 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm

Ø otworu rdzenia	39 mm
Liczba ostrzy Z	4
Chwył kwadratowy □	24 mm
Ø gwintu	40 mm
liczba rowków wiórowych	4
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M40 × 1
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik