

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M34X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M34X3
GTIN	4062406006273
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 ; HSS E
norma: DIN 376
skok gwintu: 3 mm
długość całkowita L: 200 mm
Ø chwytu D_s: 28 mm
Chwył kwadratowy □: 22 mm
Ø otworu rdzenia: 31 mm

Opis techniczny

norma	DIN 376
Materiał ostrza ;	HSS E
skok gwintu	3 mm
Ø gwintu	34 mm
Ø chwytu D _s	28 mm
Ø otworu rdzenia	31 mm
długość całkowita L	200 mm

Chwył kwadratowy □	22 mm
Liczba ostrzy Z	4
liczba rowków wiórowych	4
głębokość gwintu	68 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M34 × 3
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik