

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M28X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M28X0,35
GTIN	4062406005757
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm

Chwył kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 27,65 mm

**Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	4
długość całkowita L	140 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
Ø gwintu	28 mm
Liczba ostrzy Z	4
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E
norma	DIN 376

Ø otworu rdzenia	27,65 mm
kąt nacięcia	8 stopni
głębokość gwintu	56 mm
skok gwintu	0,35 mm
Chwył kwadratowy □	16 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M28 × 0,35
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik