

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M3X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M3X0,5
GTIN	4062406004057
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 3 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 ; HSS E
norma: DIN 376
skok gwintu: 0,5 mm
długość całkowita L: 56 mm
Ø chwytu D_s: 3,5 mm
Chwył kwadratowy □: 2,7 mm
Ø otworu rdzenia: 2,5 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	2,5 mm
Chwył kwadratowy □	2,7 mm
skok gwintu	0,5 mm
Ø gwintu	3 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø chwytu D _s	3,5 mm
Materiał ostrza ;	HSS E

liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	56 mm
głębokość gwintu	6 mm
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M3 × 0,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik