



Smarownica akumulatorowa 562 bar, Typ: M18GG



Dane zamówienia

Numer katalogowy	083568 M18GG
GTIN	4002395000340
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Do napełniania płynnym smarem (objętość maks. 500 ml) lub kartuszami (objętość 400 g).

Nadaje się do smarów o lepkości do NLGI 3.

Z zaworem odpowietrzającym. Długość smarownicy 355 mm, długość przewodu 1219 mm.

w dostawie::

Ładowarka, wąż ze złączką kątową, walizka transportowa.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i akcesoria zob. od nr 073814.

Opis techniczny

Gwint przyłączeniowy wężyka	1/8 cala
Napięcie akumulatorów	18 V
Odpowiednie wkłady	083590
oznaczenie producenta	M18GG
pasujący do naboju o wielkości	400 g
Pojemność	500 cm ³
pojemność akumulatora	2 Ah

Liczba dołączonych akumulatorów	1
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Opakowanie	Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
Rodzaj produktu	Smarownica

Akcesoria

System akumulatorów litowo - jonowych M18B2 typ akumulatora MB18	073827 MB18
Uniwersalne wkłady ze smarem do Smarownice standardowe Typ UNI	083590 UNI
Uniwersalne wkłady ze smarem do Smarownice standardowe Typ PLUS	083590 PLUS