

Garant**Trzpień frezarski gruby Uzębienie P – tworzywo sztuczne, HM, Typ: AS0315****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	547340 AS0315
GTIN	4045197973191
Klasa artykułu	51D

Opis**Wykonanie:**

Specjalna geometria uzębienia umożliwia **mniejsze siły cięcia i pozwala uniknąć strzępienia frezu**. Kształt walcowy (ZYA).

geometria ostrzy nadaje się zwłaszcza do twardych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym lub węglowym (CFK/GFK), z zawartością włókna > 40%.

Zastosowanie:

Obcinanie, frezowanie obwodowe i usuwanie zadziorów tworzyw sztucznych (zwłaszcza wzmocnionych włóknami).

Ø chwytu: 3 mm

wykonanie ostrzy czołowych: uzęb. czołowe, 2-ostrzowe (S)

Ø główki: 3 mm

długość główki L₁: 15 mm

długość całkowita: 43 mm

Ø chwytu: 3 mm

Opis techniczny

rodzaj uzębienia	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

długość główki L ₁	15 mm
Ø chwytu	3 mm
długość całkowita	43 mm
wykonanie ostrzy czołowych	uzęb. czołowe, 2-ostrzowe (S)
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
oznaczenie uzębienia	P
Ø główki	3 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe