

3M**Taśma klejąca VHB™ Power, Oznaczenie producenta: 4910F****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	083785 4910F
GTIN	4054596308503
Klasa artykułu	08M

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna, mocna **taśma klejąca** z czystym klejem akrylanowym (VHB), do wykonywania trwałych, mocnych połączeń. Natychmiastowa, duża przyczepność, wysoka odporność na temperaturę, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozpuszczalniki. Doskonale uszczelnia, tłumi drgania. Zwłaszcza do wykonywania połączeń transparentnych i materiałów takich jak szkło.

Zastosowanie:

Odpowiednia do metali, powierzchni lakierowanych, lakierowanego drewna, szkła, ceramiki i wielu tworzyw sztucznych. Do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz.

długość: 11 m

szerokość: 19 mm

kolor: transparent

krótkotrwała odporność na temperaturę do: 150 °C

długotrwała odporność na temperaturę do: 90 °C

Opis techniczny

kolor	transparent
-------	-------------

szerokość	19 mm
oznaczenie producenta	9410F
długość	11 m
Grubość	1 mm
materiał osłony	Folia PE, silikonowana
Rodzaj taśmy samoprzylepnej	dwustronne
Środek klejący	akrylan
cechy szczególne	odporny na wilgoć
cechy szczególne	przylegająca
cechy szczególne	tłumiące
zastosowanie	Uszczelnianie
zastosowanie	Mocowanie
zastosowanie	Montowanie
Minimalna trwałość	12 miesięcy
Rozciągliwość	300 %
temperatura przechowywania	20 - 23 °C
Liczba taśm samoprzylepnych	1
materiał podłoża	PE
odporne na temperaturę do	90 - 150 °C
Magazyn – wilgotność powietrza	50 - 60 %
Siła klejenia na stali	2,6 N/mm